



Akkukäyttöinen putkileikkuri, Tyyppi: M12PCSS/0



Tilaustiedot

Tilausnumero	078218 M12PCSS/0
GTIN	4058546370350
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

Kompakti akkukäyttöinen putkileikkuri, jossa on ruostumaton leikkuupää. **Automaattinen säätö** putkihalkaisijan Ø mukaan. **Nopeat leikkaukset**, esimerkiksi Cu-putki Ø 15 mm alle 3 sekunnissa. Kokonaisleveys 40 mm, vähimmäisetäisyys seinään 40 mm. Toimitetaan **ilman akkuja ja laturia**. Putkileikkurit **ruostumattomasta teräksestä valmistetuille putkille** Ø 12 – 28 mm.

Huomautus:

Akut löytyvät numerosta 073814 alkaen.

Tekninen kuvaus

Kierroslukualue	0 - 500 min ⁻¹
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	<2,5 m/s ²
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Valmistajamerkintä	M12 PCSS-0
Putken enimmäis-Ø kupari	12 - 28 mm
Paino	1,5 kg
Akkutyyppi	Litium-ioni
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen

akun jännite	12 V
Putken enimmäis-Ø ruostumaton teräs	12 - 28 mm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
Tuotetyyppi	Putkileikkuri