

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Varrelliset pyöröharjat Punottu INOX-lanka 0,50 mm, Tyyppi: 75X10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574405 75X10
GTIN	4017359010839
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**Punottu teräslanka, **varren Ø 6 mm.****Käyttö:**

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus. Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa.

Tekninen kuvaus

Harjaosan pituus H_1	15 mm
Harjaosan leveys L_1	12 mm
Tupsujen lkm	18
varren Ø D_s	6 mm
Harjasten Ø D_1	75 mm
Harjaksen paksuus	0,5 mm
Enimmäiskierrosluku	25000 min ⁻¹
Helamateriaali	INOX-lanka
Punos	vastapäivään punottu
Tuotetyyppi	Pyöröharja