

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Pyöröharja (vihreä) INOX-lanka 0,30 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1:
125X23mm****Tilauksetiedot**

Tilausnumero	570200 125X23
GTIN	4017359004630
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskiöön. **Suuri harjastiheys**, hyvä pyörintätarkkuus ja kulutuksenkestävyys. Mukautus erikokoisiin kiinnitysreikiin käyttämällä **vaihdettavia supistusrenkaita** (sisältyvät toimitukseen).

Käyttö:

Asennettavissa hioma- ja kiillotuspukkeihin tai koneisiin, joissa on taipuisa akseli. Karhennukseen, puhdistukseen, ruosteen ja hilseen poistoon jne.

Tekninen kuvaus

Harjan leveys	20 mm
porauksen Ø d ₁	40 mm
Harjaksen paksuus	0,35 mm
SupistusrenkaanØ	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Harjaosan pituus H ₁	27 mm

Enimmäiskierrosluku	6000 min ⁻¹
Harjasten Ø D ₁	125 mm
Tuotetyyppi	Pyöröharja