

**Garant****Yleistyökaluvalikoima XXL 70 osaa, Osien lkm: 70****Tilaustiedot**

Tilausnumero	685502 70
GTIN	4067263309154
Tuoteluokka	66H

**Kuvaus****Malli:**

Muovinen järjestelmälaukku L-BOXX® iskunkestävää ja vankkaa ABS-muovia, täysin roiskesuojattu. Lujaa liitosmekanismi mahdollistaa laukkujen liittämisen ja irrottamisen helposti ja nopeasti, useita muovisia järjestelmälaukkuja on mahdollista kuljettaa yhteen liitettynä 40 kg:aan asti. Kantta voidaan kuormittaa 100 kg:aan asti, kuormakapasiteetti enint. 25 kg.

**Toiminto:**

IPX4: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä, mutta ei suojausta vierasesineitä tai kosketusta vastaan.

**Toimituksen sisältö:**

Hylsyt 12-kulmainen: Å 1 kpl nro 642129 koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Ruuvitaltan kärjet 6-kulma: Å 1 kpl nro 643229 koot 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-väännin: 1 kpl nro 641329 koko 295

Jatkokappale,: à 1 kpl nro 641029 koko 75; 125; 250

Murrosnivel: 1 kpl nro 641629 koko 1/2

räikkä: 1 kpl nro 640025 koko 1/2

Rullamitta: 1 kpl nro 462201 koko 2,5

Kiintolenkkiavaimet: 1 kpl/koko nro 613600 koot 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Linjapihdit: 1 kpl nro 700940 koko 160  
Kärkipihdit: 1 kpl nro 713040 koko 200  
Sivuleikkuri: 1 kpl nro 724840 koko 160  
uraruuvinväännin: 1 kpl nro 660032 koot 2; 3,5; 5,5; 6,5  
Ruuvinväännin Phillips-ruuveille: 1 kpl/koko nro 667702 koot 1, 2  
Taivutettu kuusioruuviavainsarja, kuulapää: 1 kpl nro 627132 koko 9  
Leikkuri: 1 kpl nro 845020  
Kansisisäke: 1 kpl nro 693352  
säilytys: L-BOXX® nro 693330 koko 238

**Huomautus:****Toimitus sisältää L-BOXX®-laukkuun pakatut työkalut.**

## Tekninen kuvaus

Paino	11 kg
IP-suojausluokka	IP X4
Osien määrä	70
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Tuotetyyppi	Työkalusarja

## Tarvikkeet

12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 11 mm	642129 11
Muoviset L-BOXX®-järjestelmälaukut, tyhjä Tyyppi 238	693330 238
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 15 mm	642129 15
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 75 mm	641029 75
Kiintolenkkiavain Avainkoko 10 mm	613600 10
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 14 mm	642129 14
Kiintolenkkiavain Avainkoko 11 mm	613600 11
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 5 mm	643229 5
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm	641029 130
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 34 mm	642129 34

Kiintolenkkiavain Avainkoko 16 mm	613600 16
Kiintolenkkiavain Avainkoko 22 mm	613600 22
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 12 mm	643229 12
Kiintolenkkiavain Avainkoko 5,5 mm	613600 5,5
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 21 mm	642129 21
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 14 mm	643229 14
Rullanauhamitta, ikkuna nauhan pituus 2,5 m	462201 2,5
Kärkipihdit - suorat, kromatut, tartuntakahvat Kokonaispituus 200 mm	713040 200
Linjapihdit, kromatut, 2K-kahvankuoret Kokonaispituus 160 mm	700940 160
Kiintolenkkiavain Avainkoko 8 mm	613600 8
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 6,5 mm	660030 6,5
Kiintolenkkiavain Avainkoko 15 mm	613500 15
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641029 255
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi Tyyppi 1/2	640025 1/2
Kiintolenkkiavain Avainkoko 17 mm	613600 17
Kiintolenkkiavain Avainkoko 6 mm	613600 6
Kuusiokulmaruuvimeisselisarja, pidätinkuulakromattu Ruuvinvääntimien lkm. 9	627132 9
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 2	667690 2
Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2	641629 1/2
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 27 mm	642129 27
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 18 mm	642129 18
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 10 mm	643229 10
Kiintolenkkiavain Avainkoko 16 mm	613500 16
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 13 mm	642129 13

Kiintolenkkiavain Avainkoko 7 mm	613600 7
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 12 mm	642129 12
Kiintolenkkiavain Avainkoko 9 mm	613600 9
Kiintolenkkiavain Avainkoko 21 mm	613600 21
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 6 mm	643229 6
T-väänin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 295 mm	641329 295
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 10 mm	642129 10
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 24 mm	642129 24
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 5,5 mm	660030 5,5
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 3,5 mm	660030 3,5
Kiintolenkkiavain Avainkoko 15 mm	613600 15
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 2 mm	660030 2
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 8 mm	642129 8
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 22 mm	642129 22
Kiintolenkkiavain Avainkoko 24 mm	613600 24
Yleisveitsi, 2K-kahva3 terää, 18 mm	845020
Kansisisäke erikseen	693352
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 19 mm	642129 19
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 30 mm	642129 30
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 8 mm	643229 8
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 4 mm	643229 4
Kiintolenkkiavain Avainkoko 13 mm	613600 13
Kiintolenkkiavain Avainkoko 20 mm	613600 20
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 16 mm	642129 16
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 17 mm	642129 17

Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 1	667690 1
Sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret Kokonaispituus 160 mm	724840 160
Kiintolenkkiavain Avainkoko 19 mm	613600 19
Kiintolenkkiavain Avainkoko 18 mm	613600 18
Kiintolenkkiavain Avainkoko 14 mm	613600 14
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 7 mm	643229 7
Kiintolenkkiavain Avainkoko 12 mm	613600 12
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 32 mm	642129 32