

Garant**Yleistyökaluvalikoima L 22 osaa, Osien lkm: 22****Tilaustiedot**

Tilausnumero	685522 22
GTIN	4067263309161
Tuoteluokka	66H

Kuvaus**Malli:**

Muovinen järjestelmälaukku L-BOXX® iskunkestävää ja vankkaa ABS-muovia, täysin roiskesuojattu. Luja liitosmekanismi mahdollistaa laukkujen liittämisen ja irrottamisen helposti ja nopeasti, useita muovisia järjestelmälaukkuja on mahdollista kuljettaa yhteen liitettynä 40 kg:aan asti. Kantta voidaan kuormittaa 100 kg:aan asti, kuormakapasiteetti enint. 25 kg.

Toiminto:

IPX4: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä, mutta ei suojausta vierasesineitä tai kosketusta vastaan.

Toimituksen sisältö:

Rullamitta: 1 kpl nro 462201 koko 2,5

Kaksipäinen kiintoavain: 1 kpl/koko nro 610600 koot 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19

Taivutettu kuusioruuviaavainsarja, kuulapää: 1 kpl nro 627132 koko 9

uraruuvinväännin: 1 kpl nro 660032 koot 2; 3,5; 5,5; 6,5

Phillips-ruuvitaltta: 1 kpl/koko nro 667702 koot 1, 2

Linjapihdit: 1 kpl nro 700940 koko 160

Kansisisäke: 1 kpl nro 693352

säilytys: L-BOXX® nro 693330 koko 102

Huomautus:

Toimitus sisältää L-BOXX®-laukkuun pakatut työkalut.

Sopiva pyörällinen vaunu enintään viiden L-BOXX®-tuotteen nro 102 kuljettamiseen on saatavilla numerolla 693370 koko 5.

Tekninen kuvaus

IP-suojausluokka	IP X4
Paino	3,8 kg
Osien määrä	22
Tuotetyyppi	Työkalusarja

Tarvikkeet

Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 8X9 mm	610600 8X9
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 10X11 mm	610600 10X11
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 5,5 mm	660030 5,5
Linjapihdit, kromatut, 2K-kahvankuoret Kokonaispituus 160 mm	700940 160
Rullanauhamitta, ikkuna nauhan pituus 2,5 m	462201 2,5
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 17X19 mm	610600 17X19
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 2	667690 2
Kuusiokulmaruuvimeisselisarja, pidätinkuulakromattu Ruuvinvääntimien lkm. 9	627132 9
Kansisisäke erikseen	693352
Muoviset L-BOXX®-järjestelmälaukut, tyhjät Tyyppi 102	693330 102
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 1	667690 1
Kuljetusvaunu "L-Trolley", jossa 5 vetotaso Vetotasojen lukumäärä 5	693370 5
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 6,5 mm	660030 6,5

Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 2 mm	660030 2
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 3,5 mm	660030 3,5
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 14X15 mm	610600 14X15
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 12X13 mm	610600 12X13