



Liikuteltava työpenkki, johon kuuluu yleiskäyttöinen työkalusarja 137 osaa, Tyyppi: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	689100 1
GTIN	4018754344383
Tuoteluokka	66H

Kuvaus

Malli:

Liikuteltava työpenkki WB 621, jossa 7 laatikkoa. Kahdessa ylälaatikossa on **137-osainen Stahlwille-työkalusarja**, joka koostuu seuraavista osista: ruuviavaimet, pihdit, 1/4 tuuman ja 1/2 tuuman hylsyavaimet, iskutyökalut, lukkorengaspihdit, ruuvitaltat ja täydentävät tuotteet. 5 muuta laatikkoa voidaan varustella itse.

Kaappiosassa on korkeussäädettävä hyllytaso. Kaappiosa ja työpenkki ovat sarjalukittavia. Toimitus sisältää 4 avainta.

Yleiskäyttöinen työkalusarja on sopivissa kaksivärisissä PE-kovavaahtoalustoissa, joiden ansiosta jokainen työkalu on omalla paikallaan työpenkissä. Työkaluvaunun laatikot avataan keskuslukitusjärjestelmällä sivussa olevalla sylinterilukolla, jossa on irrotettava avain. Työpenkissä on suuri työtaso, jossa on FSC-sertifioitu koivu-multiplex-työtaso, 1150x500x30 mm. Kaapelointi mahdollista kahden kumipäällysteisen läpiviennin ja takana olevan irrotettavan kaapelikanavan kautta. Paperirullanpidin ja sivulla reikälevy koukkuja varten, esim. isoille työkaluille. Öljyn- ja haponkestävissä pyörissä (Ø 125 mm) on kietoutumissuoja, joka suojaa laakereita lialta ja kietoutuvilta kuiduilta, kaksi seisontajarrua.

Toimituksen sisältö:

Työpöytä: 1 kpl WB 621

Ruuviavainsarja, 22-osainen: à 1 kpl kiintolenkkiavain nro 613500 koko 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

5 kpl räikkälänkkiavain koot 8, 10; 13; 17; 19 mm
 1 kpl yksipäinen kiintoavain, avainkoko maks. 34 mm
 Pihtisarja, 4 osaa: 1 kpl vesipumppupihdit koko 240 mm
 1 kpl sivuleikkuri koko 160 mm
 1 kpl lattapihdit koko 200 mm
 1 kpl yhdistelmäpihdit koko 180 mm
 Ruuviavainsarja, 72-osainen: 1/4 tuuman + 1/2 tuuman ruuviavainsarja, 52-osainen
 1 kpl kärkisarja ja 1 kpl ruuvitaltanpidin, 21-osainen
 Iskutyökalusarja, 7-osainen: 1 kpl lukkosepänvasara koko 500 g
 1 kpl pehmytvasara koko 35 mm
 1 kpl laakataltta koko 175 mm
 2 kpl uloslyöntituurna koko 150×6 mm; 3,4 mm
 1 kpl läpilyöntituurna koko 120×4 mm
 1 kpl pistepuikko koko 100×10 mm
 Lukkorengaspihtisarja, 4-osainen: 4 kpl, koot A21; A2; J2; J21
 Ruuvinväänninsarja + täydentävät tuotteet, 28-osainen: 3 kpl ruuvitaltta urakantaruuveille, koot 2,5; 4; 10 mm
 3 kpl ruuvitaltta Phillips-ruuveille koot PH1; PH2; PH3
 1 kpl taivutettu ruuvinväänninsarja Torx®-koloruuveille, 8-osainen
 1 kpl 6-kulmainen taivutettu ruuvinväänninsarja, 9-osainen
 1 kpl kaapeliveitsi
 1 kpl rullamitta koko 3 m
 1 kpl puinen taittomitta koko 2 m
 1 kpl magneettinostin Mini
 1 kpl sauvavalaisin

Huomautus:**Työkalut toimitetaan irrallaan.****Tekninen kuvaus**

Leveys	1150 mm
Korkeus	1045 mm
Syvyys	500 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Tuotetyyppi	Työkaluvaunu

Tarvikkeet

Kiintolenkkiavain Avainkoko 6 mm	613500 6
Kiintolenkkiavain Avainkoko 24 mm	613500 24
Kiintolenkkiavain Avainkoko 16 mm	613500 16
Kiintolenkkiavain Avainkoko 14 mm	613500 14
Kiintolenkkiavain Avainkoko 22 mm	613500 22
Kiintolenkkiavain Avainkoko 17 mm	613500 17
Kiintolenkkiavain Avainkoko 7 mm	613500 7
Kiintolenkkiavain Avainkoko 15 mm	613500 15
Kiintolenkkiavain Avainkoko 21 mm	613500 21
Kiintolenkkiavain Avainkoko 12 mm	613500 12
Kiintolenkkiavain Avainkoko 10 mm	613500 10
Kiintolenkkiavain Avainkoko 8 mm	613500 8
Kiintolenkkiavain Avainkoko 18 mm	613500 18
Kiintolenkkiavain Avainkoko 13 mm	613500 13
Kiintolenkkiavain Avainkoko 19 mm	613500 19
Kiintolenkkiavain Avainkoko 11 mm	613500 11