

Garant**Konepajatarvikevalikoima, Työkalujen lukumäärä: 22****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 955072 22 |
| GTIN | 4067263169178 |
| Tuoteluokka | 91A |

Kuvaus**Malli:**

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiittia, ja työkalujen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.

Kovavaahtoalustavalikoima koko vetolaatikkoon - hyötypinta-ala 20×20G.

Sopii:

GridLine Ready-to-go -työpenkit, GridLine Vario -työpenkit laatikostorungolla 24G, GridLine-laatikostorunko 24G, GridLine-työkalukaapit 24×24G, GridLine-vetolaatikot 20×20G, GridLine XL ToolCar nro 914590.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 955072: 1 kpl

GARANT-työntömitta nro 410100 koko 150: 1 kpl

GARANT-kaarimikrometri nro 420402 koot 0–25: 1 kpl

GARANT-rullamittanauha nro 462201, koko 2,5: 1 kpl

GARANT-vesivaaka nro 467010, koko 250: 1 kpl

GARANT-kaksipäinen kiintoavain, nro 610600 koot 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19: kutakin 1 kpl

GARANT-kuusiokoloavainsarja, pidätinkuula nro 627132, koko 9: 1 kpl

GARANT-ruuvitaltta urakantaruuveille nro 660032 koot 2,5; 4; 5,5: kutakin 1 kpl

GARANT-ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 667702 koot 1; 2: kutakin 1 kpl

GARANT-taskulamppu nro 081505, koko 125: 1 kpl
GARANT-yhdistelmäpihdit nro 700940, koko 160: 1 kpl
GARANT-sivuleikkuri nro 724840, koko 160: 1 kpl
GARANT-lukkosepänvasara nro 750110, koko 200: 1 kpl
GARANT-yleissakset nro 769240, koko 175: 1 kpl
GARANT-siirtoleukapihdit nro 813501, koko 180: 1 kpl
GARANT yleisveitsi nro 845020: 1 kpl

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Vetolaatikoiden hyötyala G | 20×20 |
| Syvyys G | 20 |
| Leveys G | 20 |
| Malli | työkaluvaunun vetolaatikkoon |
| Työkalujen lukumäärä | 22 |
| Syvyys | 500 mm |
| Leveys | 500 mm |
| Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus | 30 mm |
| Vääntönelikulma | 1/4 tuuma |
| pienin sopiva vetolaatikon etukorkeus | 100 mm |
| Tuotetyyppi | Kovavaahtoalusta |

Tarvikkeet

| | |
|--|---------------|
| Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 955072 | 952001 955072 |
| Työntömitta Mittausalue 150 mm | 410100 150 |
| Kaarimikrometri Mittausalue 0-25 mm | 420402 0-25 |
| Rullanauhamitta, ikkuna nauhan pituus 2,5 m | 462201 2,5 |
| Vesivaakakytkettävä magneetti Pituus 250 mm | 467010 250 |
| Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 10X11 mm | 610600 10X11 |
| Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 12X13 mm | 610600 12X13 |

| | |
|--|--------------|
| Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 14X15 mm | 610600 14X15 |
| Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 17X19 mm | 610600 17X19 |
| Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 8X9 mm | 610600 8X9 |
| Kuusiokulmaruuvimeisselisarja, pidätinkuulakromattu Ruuvinvääntimien lkm. 9 | 627132 9 |
| Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 2,5 mm | 660032 2,5 |
| Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 4 mm | 660032 4 |
| Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 5,5 mm | 660032 5,5 |
| Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 1 | 667702 1 |
| Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 2 | 667702 2 |
| LED-taskulamppusis. paristot Tyyppi 125 mm | 081505 125 |
| Linjapihdit, kromatut, 2K-kahvankuoret Kokonaispituus 160 mm | 700940 160 |
| Sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret Kokonaispituus 160 mm | 724840 160 |
| Lukkosepänpaino,Varrensuojamuhvi Paino ilman vartta 200 g | 750110 200 |
| Työsakset, titaanipinnoitetut Kokonaispituus 175 mm | 769240 175 |
| Siirtoleukapihdit Kokonaispituus 180 mm | 813501 180 |
| Yleisveitsi, 2K-kahva3 terää, 18 mm | 845020 |