



Tool Rebel -työkaluvaunu ja työkalusarja 9700 94 osaa, Tyyppi: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	689200 1
GTIN	4000896249183
Tuoteluokka	66H

Kuvaus

Malli:

Työpajavaunu ainutlaatuisella Tool Rebel -muotoilulla, 7 laatikkoa (5 matalaa, 2 korkeaa).

Kahdessa ylhäällä olevassa matalassa laatikossa on laadukas 94-osainen ammattikäyttöön tarkoitettu työkalusarja, joka koostuu seuraavista osista: ruuvitaltat, 1/4 tuuman hylsyavaimet, kiintolenkkiavaimet ja kulma-avaimet. 5 muuta laatikkoa voidaan varustella itse.

Yleiskäyttöinen työkalusarja on sopivasti kaksivärisissä PE-kovavaahtoalustoissa, joiden ansiosta jokainen työkalu on omalla paikallaan työkaluvaunussa. Suuri säilytys- ja työtaso on valmistettu liuottimia kestävästä muovista, ja se on myös täysin tiivistetty. Keskuslukitusjärjestelmä lukitaan sivussa olevalla sylinterilukolla. Öljyn- ja haponkestävien pyörien kuormitettavuus on 250 kg, ja niissä on tarkkuuskuulalaakerit ja kaksinkertainen kuulakehä kääntölaakerissa.

Toimituksen sisältö:

Tool Rebel -työkaluvaunu: 1 kpl

Ruuvitalttasarja 1, 18-osainen: à 1 kpl ruuvitaltta urakantaruuveille nro 662200, koot 4; 5,5; 6,5

à 1 kpl ruuvitaltta urakantaruuveille, VDE-eristetty, nro 663100, koot 2,5; 3,5

1 kpl ruuvitaltta urakantaruuveille, ruuvauskärkipidin, koko 5,5 mm

à 1 kpl ruuvitaltta urakantaruuveille, yhtenäinen terä, nro 660300, koot 5,5; 7

à 1 kpl ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 668260, koot 1; 2; 3

1 kpl ruuvitaltta Phillips-ruuveille, ruuvauskärkipidin, nro 668260 koko 2S

à 1 kpl ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille nro 668270, koot 1; 2

1 kpl elektroniikka-asentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, koko PH0
 1 kpl elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille nro 664600 koko 2,5
 à 1 kpl ruuvinpidin nro 666425 koot 1; 3
 8000 A Zyklop-räikkä, 1/4 tuuman sarja, 37-osainen: 1 kpl Zyklop Speed -räikkä, 1/4 tuumaa nro 632390
 à 1 kpl jatkokappale, 1/4 tuumaa 75; 150 mm
 1 kpl murrosnivel, 1/4 tuumaa
 1 kpl jatkokappale, 1/4 tuumaa "Wobble", pituus 56 mm
 à 1 kpl hylsyavainkärki kuusiokannalle 1/4 tuumaa koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm
 à 1 kpl ruuvauskärki Torx®-koloruuveille 1/4 tuumaa koko TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
 à 1 kpl ruuvauskärki kuusiokoloruuveille, 1/4 tuumaa, pituus 28 mm koot 3; 4; 5; 6; 8 mm
 à 1 kpl ruuvauskärki kuusiokoloruuveille, 1/4 tuumaa, pituus 100 mm koot 4; 5; 6; 8 mm
 6003 Joker -sarja 1, 19-osainen: à 1 kpl kiintolenkkiavain Joker 6003 nro 613800 koot 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
 1 kpl pullonavaaja
 Kulma-avainsarja 1, 20-osainen: 1 kpl kulmaruuvimeisselisarja kuusiokoloruuveille, kuulapää, 9-osainen, metrinen koot 1,5 – 10
 1 kpl kulmaruuvimeisselisarja Torx®-koloruuveille, kuulapää, 9-osainen, koot TX8 – TX40
 1 kpl magnetointilaite nro 666451 koko 1
 1 kpl STABILA -taskumittanauha (3 metriä)

Huomautus:

Työkalut toimitetaan irrallaan.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötysyvyys	398 mm
Laatikoiden lukumäärä	7
Leveys	785 mm
Syvyys	518 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	522 mm
Korkeus	1020 mm
Valmistajamerkintä	9700 Tool Rebel -työkaluvaunu
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	25 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Vääntönelikulma	1/4 tuuma

Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Tuotetyyppi	Työkaluvaunu

Tarvikkeet

Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää Terän leveys b 5,5 mm	660300 5,5
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 4 mm	662200 4
Kiintolenkkiavain Avainkoko 8 mm	613800 8
Kiintolenkkiavain Avainkoko 14 mm	613800 14
Kiintolenkkiavain Avainkoko 13 mm	613800 13
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää Terän leveys b 7 mm	660300 7
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pyöröterästerä Ristikantakoko 3	668260 3
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform- kahvatäyseristys Terän leveys b 3,5 mm	663100 3,5
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 5,5 mm	662200 5,5
Kiintolenkkiavain Avainkoko 11 mm	613800 11
Kiintolenkkiavain Avainkoko 6 mm	613800 6
Ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, pyöröterästerä Ristikantakoko 1	668270 1
Kiintolenkkiavain Avainkoko 19 mm	613800 19
Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille Kraftform-Micro Terän leveys b 2,5 mm	664600 2,5
Kiintolenkkiavain Avainkoko 12 mm	613800 12
Kiintolenkkiavain Avainkoko 17 mm	613800 17
Kiintolenkkiavain Avainkoko 16 mm	613800 16
Ruuvipitimet Tyyppi 1	666425 1

Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pyöröterästerä Ristikantakoko 1	668260 1
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 6,5 mm	662200 6,5
Kiintolenkkiavain Avainkoko 18 mm	613800 18
Ruuvipitimet Tyyppi 3	666425 3
Kiintolenkkiavain Avainkoko 15 mm	613800 15
Kiintolenkkiavain Avainkoko 10 mm	613800 10
Kiintolenkkiavain Avainkoko 20 mm	613800 20
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pyöröterästerä Ristikantakoko 2	668260 2
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 2,5 mm	663100 2,5
Tiheähampainen räikkä Zyklop Speed, suunnanvaihdin, 1/4", kallistus pää ja poistonuppi	632390
Kiintolenkkiavain Avainkoko 22 mm	613800 22
Kiintolenkkiavain Avainkoko 21 mm	613800 21
Ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, pyöröterästerä Ristikantakoko 2	668270 2
Kiintolenkkiavain Avainkoko 7 mm	613800 7
Kiintolenkkiavain Avainkoko 24 mm	613800 24