



## Akkukäyttöinen sokkoniittimutterilaite FireBird® Pro GE, Tyyppi: CAS



### Tilaustiedot

Tilausnumero	770540 CAS
GTIN	4007081102551
Tuoteluokka	74A

### Kuvaus

#### Malli:

Akkukäyttöinen laite sokkoniittimuttereille, alumiinille/teräkselle enintään M12 ja jaloteräkselle enintään M10.

#### Kuvaus:

GESIPA käyttää Bird Pro -sarjassa valmistajasta riippumatonta **CAS-akkujärjestelmää**. Yli 180 sähkölaitetta – mutta vain yksi akkujärjestelmä! Cordless Alliance System -järjestelmän, lyhyesti CAS, avulla voidaan helposti yhdistää useiden eri valmistajien työkaluja yhteensopivien akkujen ja laturien ansiosta. Nyt myös GESIPA on yksi järjestelmään osallistuvista valmistajista, ja CAS-järjestelmää laajennetaan akkukäyttöisiin niittaustyökaluihin. CAS-akkupaketit ovat erityisen kestäviä ja tehokkaita. Mallista riippuen ne perustuvat litiumioni- tai LiHD-tekniikkaan. GESIPA:n asetustyökalut voi ostaa vakiona 2,0 Ah:n akkupaketeilla – kompakti 4,0 Ah:n akku on saatavana lisävarusteena. Luonnollisesti myös kaikkia muita saatavilla olevia CAS-akkupaketteja voidaan käyttää Bird Pro -laitteissamme.

FireBird® Pro Gold Edition on vahva ja erittäin nopea, sillä sen **asetusvoima on 20 000 N** ja se käyttää hyväksi havaittua harjatonta moottoria. Se kiinnittää sokkoniittimutterit alumiiniin ja teräkseen M12:een asti ja ruostumattomaan teräkseen M10:een asti. **Koska kulumiselle alttiita harjoja ei käytetä, FireBird Pro Gold Edition -moottori on erittäin pitkäikäinen**, lähes kulumaton ja takaa luotettavasti nopeat asetustaajuudet. Asetustyökalua ohjataan yksinomaan voimaa säätämällä. Sokkoniittimutterin kierre on näin ollen optimaalisesti suojattu ja sokkoniittimutteri kiinnittyy tukevasti liitettävään materiaaliin. **18,0 voltin akkuteholla**

**varustettu työkalu soveltuu joustavaan johdottomaan käyttöön rakennustyömailla ja teollisessa valmistuksessa.** Sokkoniittimutterin kiinnitys tapahtuu optimoidulla vääntömomentilla ja päättyy automaattisesti. Asetuksen laukaiseminen ja kiertäminen tapahtuvat toiminnallisesti erikseen, ja asetusprosessin päätteeksi FireBird® Pro -laitteessa on automaattinen uloskiertotoiminto. Asetustyökalu on vankkatekoinen ja siinä on **iskunkestävä kotelo. Tasapainoinen painopiste** ja käteen istuva kahva mahdollistavat **väsymättömän työskentelyn.**

#### Etu:

- **Erittäin tehokas, suuri kappalemäärä yhdellä akun latauksella.**
- **Sokkoniittimuttereiden yksinkertainen ja varma kiinnitys.**
- **Asetuspituuden sähköinen ohjaus.**
- **Pikavaihtojärjestelmä kierretuurnille.**

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää yhden kierretuurnan ja suukappaleen M6, M8 ja M10.

1 kuusiokoloavain, 1× kaksipäinen kiintoavain, avainkoko 24×27.

Litiumionipikavaihtoakku nro 770524 ja laturi 770528 koko CAS **L-BOXXissa.**

## Tekninen kuvaus

Sokkoniittimuttereille, teräs/alumiini	enint. M12
Laitteen liikepituus	10 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Akkukapasiteetti	2 Ah
Akkutyyppe	Litium-ioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Asetusvoima	20000 N
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Tyyppi CAS 18 V
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Paino sisältää akun	2,4 kg
akun jännite	18 V
Tuotetyyppe	Vetoniittikone

## Tarvikkeet

Litiumioni-pikavaihtoakku CAS Kapasitanssi 2,0 Ah	770524 2,0
---	------------

Laturi Tyyppi CAS

770528 CAS