


Hylsyavainsarja, 1/4 tuumaa, Työkalujen lukumäärä: 29



Tilaustiedot

Tilausnumero	955161 29
GTIN	4067263103066
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleiset työkalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 955161: 1 kpl
GARANT kuusiokulmainen hylsy 1/4 tuumaa nro 631029 koot 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: kutakin 1 kpl
HOLEX-kärkihylsy urakantaruuveille 1/4 tuumaa nro 631613, koot 3,5; 5,5: kutakin 1 kpl
HOLEX-kärkihylsy Phillips-ruuveille 1/4 tuumaa, nro 631623, koot 1; 2: kutakin 1 kpl
GARANT-kuusiokärkihylsy 1/4 tuumaa, pitkä, nro 631729 koot 2,5; 3; 4; 5; 6: kutakin 1 kpl
Suuntaa vaihtava GARANT-räikkä 1/4 tuumaa nro 632025 koko 1/4: 1 kpl
GARANT jatkokappale 1/4 tuumaa nro 632429 koko 50; 100: kutakin 1 kpl
GARANT-kahva 1/4 tuumaa, nro 632829, koko 146: 1 kpl
GARANT-T-kahva 1/4 tuumaa, nro 633029, koko 116: 1 kpl
GARANT murrosnivel 1/4 tuumaa nro 633529 koko 1/4: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Leveys	383 mm
Työkalujen lukumäärä	29
Syvyys	115 mm
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma

Shadowboard	115 mm
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 955161	952001 955161
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 10 mm	631029 10
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 11 mm	631029 11
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 12 mm	631029 12
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 13 mm	631029 13
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 14 mm	631029 14
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 3,5 mm	631029 3,5
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4 mm	631029 4
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4,5 mm	631029 4,5
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5 mm	631029 5
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5,5 mm	631029 5,5
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm	631029 6
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm	631029 7
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm	631029 8
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 9 mm	631029 9
Ruuvimeisselin kärki uraruuviin, 1/4 tuumaa terän leveys 3,5 mm	631613 3,5
Ruuvimeisselin kärki uraruuviin, 1/4 tuumaa terän leveys 5,5 mm	631613 5,5
Ruuvitaltan kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa Ristikantakoko 1	631623 1
Ruuvitaltan kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa Ristikantakoko 2	631623 2
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaapitkä Kuusikulma 2,5 mm	631729 2,5

6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaapitkä Kuusikulma 3 mm	631729 3
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaapitkä Kuusikulma 4 mm	631729 4
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaapitkä Kuusikulma 5 mm	631729 5
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaapitkä Kuusikulma 6 mm	631729 6
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", poistonuppi Tyyppi 1/4	632025 1/4
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 100 mm	632429 100
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 50 mm	632429 50
Käsikahva, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 146 mm	632829 146
T-väännin, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 116 mm	633029 116
Murrosnivel, 1/4 tuumaa Tyyppi 1/4	633529 1/4