

**Garant****Torusjyrsinpää HPC, HB7820, Ø D h10 / R: 10/1mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210255 10/1
GTIN	4045197606884
Tuoteluokka	21M

**Kuvaus****Huomautus:**Täysuran ohjelastuamisarvot,  $a_{p,max} \leq 0,5 \times D$ .**Tekninen kuvaus**

Terän pituus $L_2$	7,5 mm
Pään pituus $l$	13 mm
Teräpään Ø $D$	10 mm
Syöttö $f_z$ särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,12 mm
Syöttö $f_z$ uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,09 mm
Nirkon säde	1 mm
Kiinnityskoko	10 mm
Terien lkm $Z$	3
Sarja	TopCut
Laji	HB7820
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W

Nousukulma	42 astetta
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Lastuamisstrategia	HPC
Sisäjähdytys	kyllä
varren malli	GARANT TopCut
Tuotetyyppi	Leikkuupala jyrintään

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	580 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	550 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	400 m/min	N
CuZn	soveltuu	350 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		