



5-akseliset kiristimet TeleSense, Tyyppi: 125CONNECT



Tilaustiedot

Tilausnumero	361270 125CONNECT
GTIN	4250364404068
Tuoteluokka	34H

Kuvaus

Malli:

- Sopii optimaalisesti 5-akselisiin työstökeskuksiin.
- Tasainen puristusvoima vähän huoltoa vaativan teleskooppikaran ansiosta. Häiriösärmä pysyy muuttumattomana.
- Pikalukituksen ansiosta leuat voidaan vaihtaa ilman työkaluja.
- Vakiona kiinnitysreiät 25H6 M10 nollapistekiinnitysjärjestelmää varten, mitta 200.
- Puristusvoima 40 kN / 50 Nm:n lineaarinen.
- Maksimaalinen joustavuus: yleiskäyttöinen pikavaihtoleuka monenlaisiin sovelluksiin; lyhentää varustelu-aikaa ja vähentää voimantarvetta. Yhteensopiva liikkuvien leukojen CentroGripp, T-Rex, NC8 ja TITAN 2 kanssa leuka-adapterin avulla.
- Puristusvoiman mittaaminen kaikilla yhteensopivilla leuoilla karaan integroidun mittausyksikön (koko 125CONNECT) ansiosta. Lähetysalue jopa 20 m. Helppo ja nopea pariston vaihto. Käyttölämpötila 10–40 °C. Tyypikilvessä olevan QR-koodin avulla pääset nopeasti käsiksi teknisiin tietoihin, lisävarusteisiin, varaosiin ja huoltoon.
- Perinteinen kiinnittäminen ja tarttumiskiinnittäminen, älykäs puristusvoiman valvonta.
- Puristusvoiman valvonta kiinnityksen aikana ja työstön aikana integroidun elektronisen mittausjärjestelmän avulla. Näyttö suoraan kestävällä ja roiskevesisuojatulla näytöllä ja langattomalla tiedonsiirrolla päätelaitteeseen (Bluetoothin (BLE) kautta).

Toimituksen sisältö:

Käsikampi, Torx T10 -avain, pikaopas.

Erikoistarvike:

Momenttiavain nro 656050 koko 120, 6-kulmainen ruuvitaltan kärki nro 643229 koko 10, päällileuat nro 361275 – 361285, kiinnityskäpälä nro 361289, kiinnityspultti nro 360025 koko 25M10 tai 25M10/138; leuka-adapteri nro 361285, tartuntalista nro 361280, karan jatkokappale nro 361287. Lisätarvikkeet tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Korkeus h	187 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	40 kN
Paino	39 kg
Suurin kiristysmomentti	50 Nm
Suurin avautuma	199 mm
Malli	Nollapistekiinnityssysteemi
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin