

Garant**Kulmajyrsinpää, säde = 1,0 mm, HB730, Ø D h10: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210230 12
GTIN	4045197522979
Tuoteluokka	21M

Kuvaus**Huomautus:**Ohjelastuamisarvot arvolle $a_{p,max} \leq 0,5 \times D$.**Tekninen kuvaus**

Pään pituus l	16 mm
Terän Ø D	12 mm
Terän pituus L ₂	9 mm
Syöttö f _z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm ²	0,06 mm
Syöttö f _z uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm ²	0,04 mm
Kiinnityskoko	12 mm
Kulmapyöristys r _v	1
Terien lkm Z	4
Sarja	TopCut
Laji	HB730
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N

Nousukulma	40 astetta
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrinnän aikana	0,3×D särmäyksessä mm
Lastuamisleveys ae jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D mm
Sisäjähdytys	ei
Sopiva kiinnitys	GARANT TopCut
Tuotetyyppi	Leikkuupala jyrintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	110 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	50 m/min	H
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	80 m/min	S
GG(G)	soveltuu	160 m/min	K
Öljy	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		

Tarvikkeet

Sovitin momenttiavaimelle Tyyppi 10X4	219986 10X4
Asennusavain Tyyppi 10X4	219987 10X4