

Garant**Leikkuuterä suorakulmaprofiili Oikea, TiAlN-PVD, Ø Dmin pisto D1/D2:
14/20Lmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	274061 14/20L
GTIN	4067263558729
Tuoteluokka	21L

Kuvaus**Malli:**

Sisäjähdytys ja ulkopuolinen jäähdytys.

Huom:

Tilauskoko = minimipisto-Ø.

Isommat pistohalkaisijat ovat mahdollisia ilman muutoksia.

$D_1 = D_{min}$ sisä-Ø.

$D_2 = D_{min}$ ulko-Ø.

L-malli, jossa on suurempi pistosyvyys t_{max} .

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,01 - 0,03 mm
Kärjen-keskiön etäisyys L_3	1,6 mm
varren Ø D_s	8 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Pistoleveys w	3 mm
enimmäistyöstösyvyys t_{max}	43 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Pinnoitus	TiAlN-PVD
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	50 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	90 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	70 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	55 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	55 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	45 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	45 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	25 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	55 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	50 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		