

Garant**Hydraulikiristysistukka performance Master Chuck, muoto ADB, BT 40 lyhyt, Kiinnitys-ØD1: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303480 10
GTIN	4067263265559
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Soveltuu erityisesti erittäin dynaamisiin jyrshintäöihin.
- FEM-menetelmällä (Finite Element Method) optimoitu äärioviiva -> kestävä maksimaalisen jäykkyyden ansiosta, työkalun pidempi käyttöikä, suurempi lastuamismäärä, sopii kaikkiin lastuamisstrategioihin.
- RFID/Balluf chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätövara 10mm.
- Kavennusholkkien käyttö mahdollista.
- Kestää jopa 170°C:n lämpötilaa 4 tunnin ajan.
- Jopa 10x enemmän kiinnitystoimintoja kuin tavallisella hydraulikiristysistukalla.
- Kiristysruuvien erittäin pieni kiristysmomentti – helppo käsittely.
- Patentoitu uusi hydraulinen kiinnitysjärjestelmä – luotettava, kestävä ja ensiluokkainen pyörintätarkkuus.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen laite rouhinta- ja viimeistelymuokkauksiin. Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokoloavaimen T-kahvalla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308802, AB-kiristysavaimet nro 308820 – 308835, kavennusholkit nro 302135 – 302187.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys- \varnothing D ₁	10 mm
Ulko- \varnothing D	42 mm
\varnothing D ₂	30 mm
Ulkonema A-mitta	58 mm
Sovitin	BT 40 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Jäähdytinkanavan reikä	ei
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka