

Garant**SOMT 09T304 FR, HU7710, Tyyppi: ALU**

Tilaustiedot

Tilausnumero	215065 ALU
GTIN	4045197302922
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

Erittäin **lujat kääntöterät**, tarkkuussinrattu ja hiottu ISO-standardimittojen mukaan.
Hienorakeinen koostumus - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 5$ mm.

Nirkon säde: 0,4 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,13 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,13 mm
tyyppi	ALU
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT 09T304 FR
Laji	HU7710
Lastuava aine	KM

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	780 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	700 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	610 m/min	N
CuZn	soveltuu	480 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		