

HOLEX**Punottu sivellinharja Teräslanka, Harjan Ø D1× harjasten vahvuus:
22X0,25mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 574850 22X0,25 |
| GTIN | 4067263935087 |
| Tuoteluokka | 57H |

Kuvaus**Malli:**

Suora **punottu** teräslanka on puristettu teräskeskistöön, **varren Ø 6 mm**, tasainen harjastiheys, erittäin kulutuksenkestävä.

Käyttö:

Purseen- ja kuonanpoistoon ja kaikkiin keskiraskaisiin ja raskaisiin harjaustöihin. **Harjan halkaisija kasvaa kierrosluvun mukaan, joten harjaa voidaan käyttää myös ahtaissa paikoissa**, esim. kappaleiden sisäosissa.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Harjaksen paksuus | 0,25 mm |
| Harjaosan pituus H ₁ | 28 mm |
| Harjasten Ø D ₁ | 22 mm |
| Tupsujen lkm | 6 |
| Enimmäiskierrosluku | 20000 min ⁻¹ |
| varren Ø D _s | 6 mm |
| Helamateriaali | Teräslanka |
| Punos | vastapäivään punottu |

Tuotetyyppi

Pensseliharja