

Garant**GARANT Softcut kulmajyrsin 90° MTC, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 40/3mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 215160 40/3 |
| GTIN | 4045197349255 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus

Malli:

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokas kääntöteräkulmajyrsin, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaisissa olosuhteissa tai karoille, joissa pieni käyttöteho.

Käyttö:

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille. Erityisesti MTC (Multi Task Cutting) -käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa (MTM).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa. Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on yli 3,1 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| KiinnitysreiänØ | 16 mm |
| Kokonaispituus L _{ges} | 40 mm |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 219808 (15IP; 3,8 Nm) |
| Sopiva kääntöterä | AP.. 1805.. |

| | |
|---|---------------|
| Terän $\varnothing D_c$ | 40 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| Porrastuskulma α_{max} | 0,9 astetta |
| Pyöröporausjyrsintä a_p | 1 mm |
| Porrastuspituus L kun α_{max} | 31,95 mm |
| Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$ | 74 mm |
| Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$ | 78 mm |
| Sarja | Softcut® |
| $\varnothing D_3$ | 34 mm |
| varren malli | reiällä |
| Asetuskulma κ | 90 astetta |
| Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä |
| Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä |
| Jyrsintäkäyttö | Parrastus |
| Terien jako | epätasainen |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Lastuamisstrategia | MTC |
| Työkalun vaihto | PowerCard |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty, asetettu vääntömomentti: 3,8Nm | 211750 3,8 |
| PrecisionBit Torx Plus -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3, Torx Plus -profiili: 15IP | 674252 15IP |
| Kääntöteräruuvisarja 10 osaa | 219808 |