

**Garant****GARANT Softcut kulmajyrsin 90° MTC, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215160 63/6
GTIN	4045197349316
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokas kääntöteräkulmajyrsin, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaisissa olosuhteissa tai karoille, joissa pieni käyttöteho.

**Käyttö:**

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille. Erityisesti MTC (Multi Task Cutting) -käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa (MTM).

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa. Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on yli 3,1 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Kokonaispituus $L_{ges}$	50 mm
Terän Ø $D_c$	63 mm

Kiinnitysreiän $\emptyset$	27 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1805..
Terien lkm Z	6
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	0,52 astetta
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	0,8 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	54,95 mm
Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{min}$	120 mm
Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{max}$	124 mm
Sarja	Softcut®
$\emptyset D_3$	57 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219808
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty, asetettu vääntömomentti: 3,8Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3, Torx Plus -profiili: 15IP	674252 15IP