




NC-koneruuvipuristin Duo, Tyyppi: 125



Tilaustiedot

Tilausnumero	360600 125
GTIN	4250364400626
Tuoteluokka	34A

Kuvaus

Malli:

Erittäin jäykkä pallografiittivalurautainen runko, ylä- ja alapuoli hiottu. **Paritarkkuus 0,02 mm.**

Toiminto:

Ensimmäinen kappale asetetaan **kiinnityspaikkaan I** ja pyöritetään kampea, kunnes liikkuva leuka on kiinni kappaleessa, sitten toinen kappale asetetaan **kiinnityspaikkaan II** ja pyöritetään kampea edelleen rajoittimeen asti.

Käyttö:

- **Käytettävissä vaaka-asennossa.**
- **Kiristettäessä 2 samanlaista työkappaletta, mittaerot (± 3 mm).**

Toimituksen sisältö:

Sisältää 4 porrasleukaa, 1 käsikammen, 4 kiinnityssalpaa ja pikakäynnistysoppaan.

Erikoistarvike:

Kiristyspultti nro 360025.

Huomautus:

- **Kokonaispituus L pysyy samana (lyhyet törmäysalueet).**
- **Tarvikkeet, katso nro 360530; 360570 ja nro 361400; 361440; 361660 - 361970.**
- **Kiinnitä aina 2 työstökappaletta!**

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue d	82 - 171 mm
Sarja	Duo

Leukojen korkeus h_1	40 mm
tyyppi	125
Paino	49 kg
Värikoodi sopiville tarvikkeille	Duo
Perusrungon korkeus $c - 0,02$	100 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	40 kN
Perusrungon pituus a	530 mm
Suuntauratoleranssi	H7
Kiinnitysalue b	0 - 89 mm
Kokonaispituus L	640 mm
Leukojen korkeus h_2	20 mm
Ohjausurat	20H7 mm
Malli	Nollapistekiinnityssysteemi
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Tarvikkeet

Työkappaleen tuki	360555
Porrasleuatliikkuva tyyppille 125	360468 125
Työkappaleen tuki 3-ulotteinen Tyyppi 300	360430 300