

Yale

Putkimäntäsylinteri YCS, Paineteho / isku (t / mm): 12/75



Tilaustiedot

Tilausnumero	086070 12/75
GTIN	4025092150880
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Yale-hydrauliikkatyökalut on valmistettu laadukkaasta CrMo-teräksestä, joka **parantaa huomattavasti kestävyyttä "elastisella alueella" ja takaa laitteelle** hyvin pitkän käyttöiän. **Kaikki osat ovat metrisen normiston mukaisia, mikä helpottaa kokoonpano- ja huoltotöitä sekä varaosien hankkimista. 100 %:sti yhteensopiva kaikkiin 700 baarin hydrauliikkajärjestelmiin.**

Läpimenevän keskikanavan ansiosta nämä sylinterit sopivat käyttötarkoituksiin, joissa halutaan tuottaa suuri vetovoima **kierrekaran** avulla, pikaliitäntä.

Kaikki osat ovat **metrisen normiston** mukaisia, mikä helpottaa kokoonpano- ja huoltotöitä sekä varaosien hankkimista. **100-prosenttisen yhteensopiva** kaikkiin markkinoilla yleisiin 700 baarin hydrauliikkajärjestelmiin.

Käyttö:

Vetoankkurin **jännittämiseen**, laakereiden ja akseleiden **puristamiseen**, hammaspyörien ja hihnapyörien **vetämiseen** ja painavien rakenteiden vetämiseen ja siirtämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sis. paineliitännän 3/8-NPT. Toimitus käyttövalmiina (sisältää liitinholkin, karkaistun teräspainekappaleen (tuurna) ja kiinnityskierteen). **Ilman** liitosjohtoja ja adapteria.

Huomautus:

Suljetut järjestelmät esiasennetaan, täytetään ja ilmataan tehtaalla.

Hydraulikäsipumppu, ks. nro 086050, hydrauliletku nro 086081.

Tekninen kuvaus

Rakennepituus käytössä	195 mm
------------------------	--------

Paino	4,5 kg
Enimmäispuristusvoima	120 kN
Läpireiän Ø	20 mm
Nostokorkeus	75 mm
Öljytilavuus	132 ml
Telan ulko-Ø	70 mm
Tuotetyyppi	Hydrauliikkasylinteri