

Garant**NC-paikoitusporat, 90°, Ø D_s: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	231500 10
GTIN	4045197220455
Tuoteluokka	21Y

Kuvaus**Malli:
Lieriövarrella.****Tekninen kuvaus**

Kääntöterienkoko	10
Kääntöterienkoko	10G
ISO-koodi-kääntöterä	SOGT 0802
varren Ø D _s	10 mm
poran enimmäis-Ø d ₁	10 mm
Kokonaispituus L _{ges}	90 mm
Kääntöterän ruuvi	231540 TX8 (2,0 Nm)
suurin poraussyvyys l ₁	4 mm
Terien lkm Z	1
Varsi	DIN 1835 B
Keskiöpora soveltuu levymuotoon	90
Keskiöpora soveltuu levymuotoon	Säde
Tuotenimen määrite	90°
Sisäjähdytys	ei
Kärkikulma	90 astetta

Tuotetyyppi

Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Torx-kiinnitysruuvi Käyttö TX8

231540 TX8

8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys
Kokonaispituus 50 mm

659874 50

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500