

Yale

Hydrauliletku HHC, tehdasasennus / -täyttö, Pituus: 3m



Tilaustiedot

Tilausnumero	086081 3
GTIN	2050000970344
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Mukana kytkentäpistoke nro 086085 koko M1 (sylinterin puoli) ja ruuvikierre 3/8-NPT (pumpun puoli). Ulko-Ø 14 mm; sisä-Ø 6,3 mm (nimellishalkaisija); murtumispaine 2800 bar; minimitaivutussäde R = 100 mm.

Toimitus vain kokonaispakettina (pumppu, sylinteri, letku) valmistajalta, tehdasasennus, täyttö ja tyhjennys.

Kaikki osat ovat **metrisen normiston** mukaisia, mikä helpottaa kokoonpano- ja huoltotöitä sekä varaosien hankkimista. **100-prosenttisen yhteensopiva** kaikkiin markkinoilla yleisiin 700 baarin hydraulikkajärjestelmiin.

Huomautus:

Suljetut järjestelmät esiasennetaan, täytetään ja ilmataan tehtaalla.

Tekninen kuvaus

Pituus	3 m
Tuotetyyppi	Hydrauliset lisätarvikkeet