

**Garant****Kulmajyrsin, 90°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215050 63/6
GTIN	4045197132642
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Karkaistua erikoistyyökälyterästä - lähes värinätön käynti ja pitkä käyttöikä. Esiin työntyvän tasoterän ansiosta saadaan aikaan erittäin hyvä pinnanlaatu.

**Huomautus:**

Kaikkien **4 särmän** käyttö edellyttää, että kääntöterää käännetään **aina määriteltyyn suuntaan**. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2, käytetään terän nro 674252 koko 9IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	40 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Sopiva kääntöterä	SOMT 09T304
Terän Ø D <sub>c</sub>	63 mm
Terien lkm Z	6

varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjäähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219810
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 9IP	674252 9IP