

Garant**GARANT Softcut kulmajyrsin 90° MTC, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 125/8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215160 125/8
GTIN	4045197349378
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokas kääntöteräkulmajyrsin, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaisissa olosuhteissa tai karoille, joissa pieni käyttöteho.

Käyttö:

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille. Erityisesti MTC (Multi Task Cutting) -käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa (MTM).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa. Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on yli 3,1 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	AP.. 1805..
Kokonaispituus L _{ges}	63 mm
Terän Ø D _c	125 mm

Kiinnitysreiän \emptyset	40 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Terien lkm Z	8
Porrastuskulma α_{\max}	0,24 astetta
Pyöröporausjyrsintä a_p	0,85 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	116,95 mm
Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{\min}$	244 mm
Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{\max}$	248 mm
Sarja	Softcut®
$\emptyset D_3$	119 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3, Torx Plus -profiili: 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty, asetettu vääntömomentti: 3,8Nm	211750 3,8
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219808