

# Yale

## Koneennostin nostosorkalla YAM, Kantavuus: 2t



### Tilaustiedot

Tilausnumero	086046 2
GTIN	4025092157711
Tuoteluokka	08Y

### Kuvaus

**Malli:**

Koneennostin, pienikokoinen. Kuorma on nostettavissa sekä nostosorkalla että päällä. Erittäin vakaa, pumpun vipu on käännettävissä 270° (ei koko 2).

**Käyttö:**

Koneiden ja vastaavien kuormien nostoon. oikaisuun ja siirtoon sekä yleisiin korjaus- ja asennustöihin.

### Tekninen kuvaus

Leveys	125 mm
Sorkan leveys	50 mm
Enimmäiskantokyky	2 t
Paino	8 kg
Automaattinen jousen palautus	ei
Pituus	180 mm

Korkeus	235 mm
Sorkan pituus	50 mm
Vähimmäisaloituskorkeus	16 mm
Nostokorkeus	113 mm
Tuotetyyppi	Hydraulinen koneennostin