

**Garant****NC-paikoitusporan kääntöterä, HB7735, Tyyppi: 16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	231515 16
GTIN	4045197264183
Tuoteluokka	21Y

**Kuvaus****Käyttö:**

NC-paikoitusreikäporaukseen ja viistämiseen. Myös tasosorvaukseen pyörimättömällä työkalulla sorvissa. **Sopii kaivertamiseen.**

**Huomautus:**

$a_p = 4 \text{ mm}$ ,  $f = 0,03 \text{ mm}$ .

ISO-koodi: SOGT 11T303

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	16
ISO-koodi	SOGT 11T303
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Laji	HB7735
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiinimuovit	soveltuu	250 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	250 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	250 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	65 m/min	S
GG(G)	soveltuu	110 m/min	K
CuZn	soveltuu	250 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		