

**mimatic**  
Tool Systems**Sahanterät PolySAW-G Leveys ap = 1,5 mm, TiAlN, Ø D: 50mm****Tilastiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 218226 50     |
| GTIN         | 2050001737168 |
| Tuoteluokka  | 29C           |

**Kuvaus****Malli:**

Katkaisuun, sahaamiseen ja uritukseen.  
PolySAW-G:llä työstö onnistuu pohjaan asti.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e$  max.

**Tekninen kuvaus**

|   |         |
|---|---------|
| Peruspitimen tyyppi                         | 13/21   |
| Lastuamissyvyys leikkuuta kohti $a_{e\max}$ | 14,2 mm |
| Ø D   | 50 mm   |
| Terän leveys E                              | 6 mm    |
| Terien lkm Z                                | 20      |
| Varsi                                       | reiällä |
| Pinnoitus                                   | TiAlN   |

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Syöttö $f_z$ | 0,025 mm              |
| Raaka-aine   | TKM                   |
| Tuotetyyppi  | Leikkuupala jysintään |

## Käyttäjätiedot

|                              | Sopivuus          | $V_c$     | ISO-koodi |
|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Alumiinimuovit               | soveltuu          | 600 m/min | N         |
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen) | soveltuu          | 500 m/min | N         |
| Alu > 10% Si                 | soveltuu          | 400 m/min | N         |
| märkä enintään               | soveltuu          |           |           |
| kuiva                        | sopii rajoituksin |           |           |

## Tarvikkeet

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Runkoweldonvarsi Tyyppi 13/21 | 218205 13/21 |
|-------------------------------|--------------|