

Garant**Kiekko- ja katkaisujyrsimet laipalla Leveys ap 3,1 mm, Ø D / Terien lkm Z:
80/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218430 80/5
GTIN	4045197534040
Tuoteluokka	21P

Kuvaus**Malli:**

Huipputehoinen kiekkojyrsinjärjestelmä. Mallivaihtoehtoina laipan ja **edullisen terästerän** tai laipan ja **huipputarkan, lämpötiloja kestävä HSS-terän**.

Käyttö:

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

Käyttö mainosteksti:

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

Tilausnumero: 218440 - 218444 (katso päälueetelo)

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Huomautus:

Kiekko-/katkaisujyrsimet, enint. Ø D = 200 mm saatavilla.
HSS-varateriä on mahdollista tilata jälkikäteen.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysreiän \emptyset	22 mm
Kokonaispituus L_{ges} arvolle a_p 1,5 mm	51,4 mm
Sopiva kääntöterä	XC.. 1125
Kokonaispituus L_{ges} arvolle a_p 2,2 mm	52 mm
Peruspitimen $\emptyset d_2$	40 mm
suurin työstösyvyys $a_{e\ max}$	20 mm
Terän $\emptyset D_c$	80 mm
Kauluksen $\emptyset d_1$	40 mm
Kokonaispituus L_{ges} arvolle a_p 3,1 mm	52,8 mm
Terien lkm Z	5
varren malli	reiällä
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin