

Garant
T-urajyrsin, weldonvarsi, Ø D / Zeff: 32/2mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	218300 32/2
GTIN	4045197608086
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Varsijyrsin, jossa vääntiötaso ja sisäpuolinen jäähdytys. Vaikutusalueella voimakas kapenema, joka mahdollistaa ahtaimpienkin urien työstön. Korroosiota ehkäisevä pintakäsittely.

Käyttö:

Urille ja loville DIN 650 mukaisesti.

Huomautus:

Sisäpuolisen jäädytyksen käyttöä suositellaan optimaalisen lastunpoiston saavuttamiseksi. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	SP.T 09T308
Kääntöterä-ruuvisarja	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Kauluksen Ø d ₁	17 mm
Terän Ø D _c	32 mm
Kokonaispituus L _{ges}	88 mm
Varren Ø D _s h6	20 mm
Uran korkeus a _p	14 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z _{eff}	2
Ulkoneman pituus L ₁	38 mm

Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Kääntöterien lukumäärä	4
varren malli	weldonvarsi
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Urajysin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm	211750 3,0
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219841
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP