

Garant**Rouhinta-/silitysjyrsinpää, 45° viiste, HB730, Ø D h10: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210280 10
GTIN	4045197522269
Tuoteluokka	21M

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_{p,max} \leq 0,5 \times D$.

Tekninen kuvaus

Pään pituus l	18 mm
Terän Ø D	10 mm
Terän pituus L ₂	12,5 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,2 mm
Syöttö f _z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm ²	0,05 mm
Syöttö f _z uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm ²	0,03 mm
Kiinnityskoko	10 mm
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Terien lkm Z	4
Sarja	TopCut
Laji	HB730
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi

tyyppi	N
Jyrsintäprofiili	NF
Nousukulma	45 astetta
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1xD mm
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana	0,3xD särmäyksessä mm
Lastuamisstrategia	HPC
Sisjäähdytys	ei
Sopiva kiinnitys	GARANT TopCut
Tuotetyyppi	Leikkuupala jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	110 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	50 m/min	H
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	80 m/min	S
GG(G)	soveltuu	160 m/min	K
Öljy	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		

Tarvikkeet

Asennusavain Tyyppi 8X3	219987 8X3
Sovitin momenttiavaimelle Tyyppi 8X3	219986 8X3