


**Garant****Kiekko- ja katkaisujyrsimet lieriövarrella Leveys ap 1,5 mm, Ø D / Terien lkm  
Z: 63/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218410 63/4
GTIN	4045197533449
Tuoteluokka	21P

**Kuvaus****Malli:**

Huipputehoinen kiekkojyrsinjärjestelmä. Mallivaihtoehtoina laipan ja **edullisen terästerän** tai laipan ja **huipputarkan, lämpötiloja kestävä HSS-terän**.

**Käyttö:**

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

**Käyttö mainosteksti:**

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

Tilausnumero: 218440 - 218444 (katso päälueetelo)

**Huom:**

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

**Huomautus:**

Kiekko-/katkaisujyrsimet, enint. Ø D = 200 mm saatavilla.  
HSS-varateriä on mahdollista tilata jälkikäteen.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	XC.. 1113
suurin työstösyvyys $a_{e\max}$	15,75 mm

Terän $\varnothing D_c$	63 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$ arvolle $a_p$ 2,2 mm	100,5 mm
Varren $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Kauluksen pituus $L_1$	37 mm
Kauluksen $\varnothing d_1$	31,5 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$ arvolle $a_p$ 1,5 mm	99,9 mm
Terien lkm Z	4
Leveys $a_p$	1,5 mm
varren malli	Lieriövarsi
Lastuava aine	Teräs
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin