

Garant**Torusjyrsinpää, kovatyöstö, HB7730, Ø D h10 / R: 16/1mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	210265 16/1
GTIN	4045197607485
Tuoteluokka	21M

Tekninen kuvaus

Teräpään Ø D	16 mm
Pään pituus l	20 mm
Terän pituus L ₂	12 mm
Nirkon säde	1 mm
Lastun keskipaksuus h _{max} TPC-jyrsinnälle teräksessä < 900 N/mm ²	0,06 mm
Kiinnityskoko	16 mm
Terien lkm Z	4
Sarja	TopCut
Laji	HB7730
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	H
Nousukulma	45 astetta
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora

Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	$0,05 \times D$ kopiojyrinnässä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	$0,3 \times D$ särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	$0,05 \times D$ kopiojyrinnässä
Lastuamisstrategia	HPC
Sisäjähdytys	ei
varren malli	GARANT TopCut
Tuotetyyppi	Leikkuupala jyrintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	65 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	55 m/min	H
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		