

Yale

Yleissylinteri YS, Paineteho / isku (t / mm): 5/75



Tilaustiedot

Tilausnumero	086060 5/75
GTIN	4025092150026
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Kaikki osat ovat **metrisen normiston** mukaisia, mikä helpottaa kokoonpano- ja huoltotöitä sekä varaosien hankkimista. **100-prosenttisen yhteensopiva** kaikkiin markkinoilla yleisiin 700 baarin hydraulikkajärjestelmiin.

Yleissylinterin **sivuttaiskuormakestävyys on erittäin hyvä**, siinä on jousipalautus ja vain yksi pikakytkennällä varustettu letkuliitäntä.

Käyttö:

Kaikkiin puristustöihin, joissa tarvitaan kovaa voimaa ja pientä kokoa. Sopii hyvin käytettäväksi kiinnittimissä ja työpajapuristimissa sarjavalmisteen, metrisen kiinnityskierteen ansiosta.

Voidaan käyttää kaikissa asennoissa.

Toimituksen sisältö:

Sis. paineliitännän 3/8-NPT. Toimitus käyttövalmiina, sisältää liitinholkin, karkaistun teräspainekappaleen (tuurna) ja kiinnityskierteen. **Ilman** liitosjohtoja ja adapteria.

Huomautus:

Suljetut järjestelmät esiasennetaan, täytetään ja ilmataan tehtaalla.

Hydraulikäsipumppu, ks. nro 086050, hydrauliletku nro 086081, painemittari nro 086087.

Tekninen kuvaus

Öljytilavuus	53 ml
--------------	-------

Enimmäispuristusvoima	50 kN
Paino	1,5 kg
Nostokorkeus	75 mm
Rakennepituus käytössä	157 mm
Telan ulko-Ø	42 mm
Tuotetyyppi	Hydrauliikkasylinteri

Tarvikkeet

Hydraulinen käsipumppu HPS Askelmien lukumäärä / säiliön tilavuus 1/0,7 l	086050 1/0,7
Hydrauliletku HHC, tehdasasennus / -täyttö Pituus 2 m	086081 2
Hydraulinen käsipumppu HPS Askelmien lukumäärä / säiliön tilavuus 2/2 l	086050 2/2
Hydrauliletku HHC, tehdasasennus / -täyttö Pituus 3 m	086081 3
Hydrauliletku HHC, tehdasasennus / -täyttö Pituus 6 m	086081 6
Hydraulinen käsipumppu HPS Askelmien lukumäärä / säiliön tilavuus 2/0,7 l	086050 2/0,7
Hydraulinen käsipumppu HPS Askelmien lukumäärä / säiliön tilavuus 2/4 l	086050 2/4
Hydrauliletku HHC, tehdasasennus / -täyttö Pituus 1 m	086081 1