

**Garant**
**T-urajyrsin, weldonvarsi, Ø D / Zeff: 40/2mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	218300 40/2
GTIN	4045197608093
Tuoteluokka	210

**Kuvaus**
**Malli:**

Varsijyrsin, jossa vääntiötaso ja sisäpuolinen jäähdytys. Vaikutusalueella voimakas kapenema, joka mahdollistaa ahtaimpienkin urien työstön. Korroosiota ehkäisevä pintakäsittely.

**Käyttö:**

Urille ja loville DIN 650 mukaisesti.

**Huomautus:**

Sisäpuolisen jäädytyksen käyttöä suositellaan optimaalisen lastunpoiston saavuttamiseksi. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Uran korkeus $a_p$	17 mm
Terän Ø $D_c$	40 mm
Varren Ø $D_s$ h6	25 mm
Ulkoneman pituus $L_1$	50 mm
Sopiva kääntöterä	SP.T 09T308
Kokonaispituus $L_{ges}$	108 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Kauluksen Ø $d_1$	21 mm
vaikuttava terien lukumäärä $Z_{eff}$	2

Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Kääntöterien lukumäärä	4
varren malli	weldonvarsi
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Urajysin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm	211750 3,0
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219841
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP