

Garant**Otsatorusjyrsin, sisäpuol. jäähdytys, HB730, Ø D h10: 16mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	210310 16
GTIN	4045197523273
Tuoteluokka	21M

Kuvaus

Huomautus:

$a_{p\text{ maks.}}$ – huomioitava ehdottomasti! Käyttösuositukset (v_c ja f_z) koskevat myös arvoa $a_{p\text{ maks.}}$.

Tekninen kuvaus

suurin leikkaussyvyys $a_{p\text{ maks}}$ teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,8 mm
Teräpään Ø D	16 mm
Säätösäde R_p	2,94 mm
Pään pituus l	20 mm
Terän pituus L_2	12 mm
Nirkon säde	2,4 mm
Syöttö f_z teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,8 mm
Kiinnityskoko	16 mm
Terien lkm Z	5
Laji	HB730
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N

Nousukulma	45 astetta
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Lastuamisleveys ae jyrinnän aikana	0,05×D särmäyksessä
Lastuamisstrategia	HPC
Sisäjähdytys	kyllä
varren malli	GARANT TopCut
Tuotetyyppi	Leikkuupala jyrintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	110 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	50 m/min	H
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	80 m/min	S
GG(G)	soveltuu	160 m/min	K
Öljy	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		

Tarvikkeet

Sovitin momenttiavaimelle Tyyppi 13X4	219986 13X4
Asennusavain Tyyppi 13X4	219987 13X4