

**Garant****Kiekko- ja katkaisujyrsimet laipalla Leveys ap 2,2 mm, Ø D / Terien lkm Z:  
160/15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218426 160/15
GTIN	4045197533975
Tuoteluokka	21P

**Kuvaus****Malli:**

Huipputehoinen kiekkojyrsinjärjestelmä. Mallivaihtoehtoina laipan ja **edullisen terästerän** tai laipan ja **huipputarkan, lämpötiloja kestävän HSS-terän**.

**Käyttö:**

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

**Käyttö mainosteksti:**

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

Tilausnumero: 218440 - 218444 (katso päälueetelo)

**Huom:**

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

**Huomautus:**

Kiekko-/katkaisujyrsimet, enint. Ø D = 200 mm saatavilla.  
HSS-varateriä on mahdollista tilata jälkikäteen.

**Tekninen kuvaus**

Kauluksen $\varnothing d_1$	80 mm
Peruspitimen $\varnothing d_2$	80 mm
Kiinnitysreiän $\varnothing$	40 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$ arvolle $a_p$ 2,2 mm	65 mm
Terän $\varnothing D_c$	160 mm
Sopiva kääntöterä	XC.. 1119
Kokonaispituus $L_{ges}$ arvolle $a_p$ 3,1 mm	65,8 mm
suurin työstösyvyys $a_{e,max}$	40 mm
Terien lkm Z	15
varren malli	reiällä
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kiekkoyrsin