

Garant
T-urajyrsin, weldonvarsi, Ø D / Zeff: 50/2mm

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 218300 50/2 |
| GTIN | 4045197608307 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus
Malli:

Varsijyrsin, jossa vääntiötaso ja sisäpuolinen jäähdytys. Vaikutusalueella voimakas kapenema, joka mahdollistaa ahtaimpienkin urien työstön. Korroosiota ehkäisevä pintakäsittely.

Käyttö:

Urille ja loville DIN 650 mukaisesti.

Huomautus:

Sisäpuolisen jäädytyksen käyttöä suositellaan optimaalisen lastunpoiston saavuttamiseksi. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|-----------------------|
| Kääntöterä-ruuvisarja | 219848 (20IP; 5,5 Nm) |
| Varren Ø D _s h ₆ | 32 mm |
| Kokonaispituus L _{ges} | 120 mm |
| Terän Ø D _c | 50 mm |
| Uran korkeus a _p | 22 mm |
| vaikuttava terien lukumäärä Z _{eff} | 2 |
| Ulkoneman pituus L ₁ | 56 mm |
| Sopiva kääntöterä | SP.T 120408 |
| Kauluksen Ø d ₁ | 27 mm |

| | |
|------------------------|-------------|
| Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta |
| Kääntöterien lukumäärä | 4 |
| varren malli | weldonvarsi |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Työkalun vaihto | PowerCard |
| Tuotetyyppi | Urajysin |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm | 211750 5,7 |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP | 674252 20IP |
| Kääntöteräruuvisarja10 osaa | 219848 |