

Garant**Rouhinta-/silitysjyrsinpää, 45° viiste, HB730, Ø D h10: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210280 25
GTIN	4045197543127
Tuoteluokka	21M

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_{p,max} \leq 0,5 \times D$.

Tekninen kuvaus

Terän pituus L_2	32 mm
Pään pituus l	45 mm
Terän Ø D	25 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,5 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm ²	0,1 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm ²	0,1 mm
Kiinnityskoko	24 mm
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Terien lkm Z	4
Sarja	TopCut
Laji	HB730
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi

tyyppi	N
Jyrsintäprofiili	NF
Nousukulma	45 astetta
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D mm
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana	0,3×D särmäyksessä mm
Lastuamisstrategia	HPC
Sisjäähdytys	ei
Sopiva kiinnitys	GARANT TopCut
Tuotetyyppi	Leikkuupala jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	110 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	50 m/min	H
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	80 m/min	S
GG(G)	soveltuu	160 m/min	K
Öljy	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		

Tarvikkeet

Sovitin momenttiavaimelle Tyyppi 21X5	219986 21X5
Asennusavain Tyyppi 21X5	219987 21X5