

Garant**T-urajyrsin, weldonvarsi, Ø D / Zeff: 21/1mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218300 21/1
GTIN	4045197608062
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Varsijyrsin, jossa vääntötaso ja sisäpuolinen jäähdytys. Vaikutusalueella voimakas kapenema, joka mahdollistaa ahtaimpienkin urien työstön. Korroosiota ehkäisevä pintakäsittely.

Käyttö:

Urille ja loville DIN 650 mukaisesti.

Huomautus:

Sisäpuolisen jäädytyksen käyttöä suositellaan optimaalisen lastunpoiston saavuttamiseksi. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	SP.T 060304
Ulkoneman pituus L_1	26 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219840 (8IP; 1,2 Nm)
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	1
Varren Ø D_s h6	16 mm
Kokonaispituus L_{ges}	76 mm
Kauluksen Ø d_1	11 mm
Terän Ø D_c	21 mm
Uran korkeus a_p	9 mm

Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Kääntöterien lukumäärä	2
varren malli	weldonvarsi
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Urajrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219840
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2