

**Garant****Kopiojyrsinpää, HB730, Ø D h10: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210360 20
GTIN	4045197523457
Tuoteluokka	21M

**Tekninen kuvaus**

Terän pituus $L_2$	15 mm
suurin leikkaussyvyys $a_{p \max}$ teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	6 mm
Pään pituus $l$	25 mm
Terän $\varnothing D$	20 mm
Syöttö $f_z$ kopiojyrsintään teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,12 mm
Kiinnityskoko	20 mm
Vapaa pituus	25 mm
Terien lkm Z	4
Sarja	TopCut
Laji	HB730
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Nousukulma	30 astetta
syöttösuunta	vaakasuora ja vino

Lastuamisleveys ae jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Lastuamisstrategia	HPC
Sisäjähdytys	ei
Sopiva kiinnitys	GARANT TopCut
Tuotetyyppi	Leikkuupala jyrintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	110 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	50 m/min	H
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	80 m/min	S
GG(G)	soveltuu	160 m/min	K
Öljy	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		

## Tarvikkeet

Sovitin momenttiavaimelle Tyyppi 16X5	219986 16X5
Asennusavain Tyyppi 16X5	219987 16X5

