


Garant**SEKT 1204 AFTN, HB725, tyyppi: UNI**

Tilaustiedot

Tilausnumero	214312 UNI
GTIN	4067263095286
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Huomautus:

Ohjelaistumisarvot arvolle $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p\max} = 3,5$ mm.

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
Terän paksuus E	4,76 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SEKT 1204 AFTN
Laji	HB725
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	450 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	280 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	240 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	45 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	170 m/min	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		