


Garant**SEKT 1204 AFTN, HB7625, tyyppi: INOX**

Tilaustiedot

Tilausnumero	214241 INOX
GTIN	4067263095279
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Huomautus:

Ohjelaistumisarvot arvolle $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p\max} = 3,5$ mm.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,19 mm
tyyppi	INOX
Terän paksuus E	4,76 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SEKT 1204 AFTN
Laji	HB7625
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrshintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	40 m/min	S
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		