

**Kääntöterä normaaliin työstöön DCMT, HBT020, Koko / määrä: 070204/50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	GG2627 070204/50
GTIN	4067263095507
Tuoteluokka	GGN

Tekninen kuvaus

Sisältö	260500 HBT020
Lastuamissyvyys a_p	0,25 - 1,75 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 240 mm/min
Syöttö f	0,2 - 0,3 mm/kierr,
Kappalemäärä	50
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT070204
Laji	HBT020
lastunmurtaja	PM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tarvikkeet

DCMT 070204 Laji HBT020

260500 HBT020