

**Garant****Uranpistoterä keskiraskas työstö, HB7020, Pistoleveys w (mm) / määrä: 3/50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	GG2740 3/50
GTIN	4067263097617
Tuoteluokka	GGN

**Tekninen kuvaus**

Pistoleveystoleranssi w	$\pm 0,03$ mm
Kulman säde R	0,2 mm
Kappalemäärä	50
Sisältö	273725 3
Lastuamissyvyys $a_p$	0,8 - 1,7 mm
Syöttö f	0,1 - 0,23 mm/kierr,
Laji	HB7020
Pääkäyttöalue	P
Oheiskäyttö	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

**Käyttäjätiedot**

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
--	----------	-------	-----------

Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	S
GG(G)	soveltuu	200 m/min	K
CuZn	soveltuu	250 m/min	N
Uni	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

## Tarvikkeet

Uranpistoteräkeskiraskas työstö Pistoleveys w 3 mm

273725 3