

HEDI

Ripustettava energiahaaroitin, Tyyppi: 250AIR



Tilaustiedot

Tilausnumero	081142 250AIR
GTIN	4003644014965
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Lähtöpistorasiat, itsestään sulkeutuvat kannet.

Pienikokoinen ripustettava energiahaaroitin, vankka, kovakumipinnoitettu kotelo, tilaa säästävä ja siisti, jännitteen ja paineilman syöttöön.

- **Yksinkertainen johdonkuljetus, vedonpoistaja.**
- **Ripustussilmukka ja massiivinen työkalukoukku.**
- **Roiskevesisuojattu IPX4.**

2x1/4 tuuman paineilma-letkuliitännät, paineilmaletku 2,5 m.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

IPX4: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä, mutta ei suojausta vierasesineitä tai kosketusta vastaan.

Huomautus:

Ethernet-liitännällä varustettu ripustettava energiahaaroitin saatavana tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Leveys	227 mm
--------	--------

Syvyys	212 mm
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
400 V/16 A:n pistorasioiden lukumäärä	1
tyyppi	250AIR
Nimellisteho	9,5 kW
Korkeus	305 mm
250 V:n pistorasioiden lukumäärä	6
Paineilmaliitännöjen lkm	2
IP-suojaluokka	IP X4
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pistoketyyppi, tulo	F
Tuotetyyppi	Energiahaaroitin