

Garant**T-urajyrsin, weldonvarsi, Ø D / Zeff: 25/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218300 25/2
GTIN	4045197608079
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Varsijyrsin, jossa vääntiötaso ja sisäpuolinen jäähdytys. Vaikutusalueella voimakas kapenema, joka mahdollistaa ahtaimpienkin urien työstön. Korroosiota ehkäisevä pintakäsittely.

Käyttö:

Urille ja loville DIN 650 mukaisesti.

Huomautus:

Sisäpuolisen jäädytyksen käyttöä suositellaan optimaalisen lastunpoiston saavuttamiseksi. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	SP.T 060304
Varren Ø D _s h ₆	16 mm
Kokonaispituus L _{ges}	82 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z _{eff}	2
Kääntöterä-ruuvisarja	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Kauluksen Ø d ₁	13 mm
Ulkoneman pituus L ₁	31 mm
Terän Ø D _c	25 mm
Uran korkeus a _p	11 mm

Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Kääntöterien lukumäärä	4
varren malli	weldonvarsi
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Urajysin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219840