


Garant**Kiekk- ja katkaisujyrsimet lieriövarrella Leveys a_p 1,5 mm, $\varnothing D$ / Terien lkm
Z: 50/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218408 50/4
GTIN	4045197533364
Tuoteluokka	21P

Kuvaus**Malli:**

Huipputehoinen kiekkojyrsinjärjestelmä. Mallivaihtoehtoina laipan ja **edullisen terästerän** tai laipan ja **huipputarkan, lämpötiloja kestävä HSS-terän**.

Käyttö:

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

Käyttö mainosteksti:

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

Tilausnumero: 218440 - 218444 (katso päälueetelo)

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Huomautus:

Kiekk-/katkaisujyrsimet, enint. $\varnothing D = 200$ mm saatavilla.
HSS-varateriä on mahdollista tilata jälkikäteen.

Tekninen kuvaus

Terän $\varnothing D_c$	50 mm
Kokonaispituus L_{ges} arvolle a_p 1,5 mm	94,9 mm

Kokonaispituus L_{ges} arvolle a_p 2,2 mm	95,5 mm
Kauluksen pituus L_1	36 mm
Varren $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Kauluksen $\varnothing d_1$	24,5 mm
suurin työstösyvyys $a_{e\ max}$	12,75 mm
Sopiva kääntöterä	XC.. 1113
Terien lkm Z	4
Leveys a_p	1,5 mm
varren malli	Lieriövarsi
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin