

**Garant****Leuka kohdistusnastoilla, Leukojen leveydelle: 125mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	362622 125
GTIN	4067263092179
Tuoteluokka	31S

**Kuvaus****Malli:**

- Karkaistua terästä, kaasunitrattu (toleranssi  $\pm 0,01$  mm).
- Helppo asentaa ruuvipuristimeen.
- Tappien mekaaninen sisääntyöntäminen.
- Paineilmaohjaus kaksipuoleisten venttiilien kautta.
- Ei eroa kiinteän ja liikkuvan leuan välillä.
- 5,5 baarin vaadittu ilmanpaine

**Käyttö:**

Nopeasti varustettavissa erilaisiin työstötehtäviin.

- Kiinnityksen kohdistus nopeaa ja ehdottoman toistotarkkaa.
- Ei tukilistojen aikaavievää käsittelyä.

**Sopii:**

**GRESSEL** Gripos GPS125, Gripos GPS125-VS, Gripos 2, Grepos-5S/5X-S, Grefors, S2 Duogrip, C2, Ecosos.

**WNT** NCG 125, DSG4 125, HDG2 125, H5G 125, ZSG4 125, ESG4 125.

**Tekninen kuvaus**

Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat
-------------	--------------------

