


Garant**Leuka kohdistusnastoilla, Leukojen leveydelle: 125mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	362624 125
GTIN	4067263092186
Tuoteluokka	31S

Kuvaus**Malli:**

- Karkaistua terästä, kaasunitrattu (toleranssi $\pm 0,01$ mm).
- Helppo asentaa ruuvipuristimeen.
- Tappien mekaaninen sisääntyöntäminen.
- Paineilmaohjaus kaksipuoleisten venttiilien kautta.
- Ei eroa kiinteän ja liikkuvan leuan välillä.
- 5,5 baarin vaadittu ilmanpaine

Käyttö:

Nopeasti varustettavissa erilaisiin työstötehtäviin.

- Kiinnityksen kohdistus nopeaa ja ehdottoman toistotarkkaa.
- Ei tukilistojen aikaavievää käsittelyä.

Sopii:

ALLMATIC NC8 125, HD 125, TC, TITAN2 125.

BULL pneumaattinen 125, mekaaninen 125.

KESEL ARNO125, CNC125, NCA125.

RÖHM RKE125, RKE-L125, RKE-U125, RKG-L125, RKE-LV125.

Tekninen kuvaus

Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat
-------------	--------------------

